

树脂双幅条手轮/铝合金双幅条手轮

■ 转动手柄型

①代号	类型	安装方式	联轴部分	手轮主体	握柄安装部	握柄	握柄螺纹部
			材质	材质	材质	材质	材质
HWSNJA	转动手柄型	键槽孔型	S45C	PA6	黄铜	PF	S45C

视角标准：第一视角

①代号 - ②D
HWSNJA - D100

订购编号示例

型号		d	B	B ₁	H	T	F	S	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HWSNJA	②D 100	12	18	50	37	20	13.8	4	0.14
	125			63	41	22			0.2
	160	16	20	80	44	24	18.3	5	0.34
	100	18	22		52	28	20.8	6	0.46

数量分类 小单 中单 大单

数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7工作日 现询

数量 1~9 10~

价格 100% 现询

■ 转动手柄型

①代号	类型	安装方式	联轴部分	手轮主体		握柄
			材质	材质	表面处理	材质
HWSALC	转动手柄型	螺钉锁紧型	ADC	ADC	喷塑 黑色磨砂	PA
HWSAJC		键槽孔型				
HWSAFC		方孔型				

D=60-100

键槽孔型
HWSAJC

D=60-100

方孔型
HWSAFC

视角标准：第一视角

①代号 - ②D
HWSALC - D60

订购编号示例

型号		D ₁	L	H	h	S	h	W	M	参考重量 (kg/pcs)
螺钉锁紧型 HWSALC	②D 60	8	28	24.8	22.5	8	2	9	5	0.07
	80	10	40	33.5	26	10	3	11.4		0.13
键槽孔型 HWSAJC	100	12	50	42	30	12	4	13.8	6	0.2
方孔型 HWSAFC	140	15	64.8	59.5	37	14	5	17.3		0.4
	160	16	80	68	39			18.3		0.5
	200			86	45	17			0.81	

数量分类 小单 中单 大单

数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7工作日 现询

数量 1~9 10~

价格 100% 现询