


① 代号	类型	[M] 材质	强度等级
SPFA	45#	发黑	8.8
SPFB	SUS304	—	—

产品特点: 便于装拆, 硬度高, 韧性好。

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SPFA	-	M8	-	L70



① 代号	② M	③ L																	
SPFA SPFB	8	50	60	70	80	90	100												
	10	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150							
	12	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150							
	14	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150							
	16	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	90	200		
	20	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	90	200		