

活节螺栓 / 滚花螺栓

活节螺栓




① 代号 SPCB	类型 活节螺栓	④ 材质 SUS304	⑤ 表面处理 —
--------------	------------	----------------	-------------

产品特点: 用于需要经常拆开连接场合, 强度高韧性好, 防腐蚀。

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SPCB	-	M5	-	L30



① 代号	② M	③ L								V	P 螺距	d	S		D	
SPCB	5	25 30 35 40								全牙	0.8	4	4.4	±0.2 -0.1	8.4	±0.3
		45 50 60 70								40						
	6	20 25 30 45								全牙	1	5	5.3	11.2		
		50 55 60 70 90 100								40						
	8	20 25 30 35 40 45 50 55								全牙	1.25	6	7.2	13.7		
		60 65 70 80 90 100 110 120 130 140								40						
	10	25 30 35 40 45 50								全牙	1.5	8	9.2	16.7		
		55 65 70 80 90 100 120 130 140 150								50						
	12	40 45 50 60 65 70								全牙	1.75	10	11.2	19.6	±0.2	
		75 80 85 90 100 110 120 130 140 150								60						
	16	60 70								全牙	2	12	17.7	28	±0.5	
		90 100 110 120 130 140 150 160								70						
20	80 90								全牙	2.5	16	21.7	33.7	±0.3		
	100 110 120 130 140 150								80							

F6
垫片 / 螺母
吊环

滚花螺栓




① 代号 SPDM SPDB	类型 滚花螺栓	④ 材质 45# SUS304	⑤ 表面处理 镀锌 —
----------------------	------------	-----------------------	-------------------

产品特点: 螺栓头部带滚花, 增大摩擦力, 可以起到更好的紧固作用。

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SPDM	-	M5	-	L10



① 代号	② M	③ L				P 螺距	H	D
SPDM SPDB	3	6 10				0.5	10	5.5
	4	6 10 16				0.7	16	7
	5	10 16 20				0.8	20	8.5
	6	10 16 20 25 30				1	30	10
	8	20 25 30				1.25	36	13
	10	20 25 30 40				1.5	40	16