

Schnittstelle für CMC III Sensoren

		[1]	[2]	[3]	Best.-Nr.
		Anschluss RJ 45 2 x CAN-Bus	Eingang RJ 12	Ausgang RJ 12	
	1 CAN-Bus Sensor Zur Anbindung von einem CMC II Sensor	■	1 x	–	7030.100
	2 CMC II Zugangssensor – Sensor: Reedkontakt/Magnet – Max. 5 Reedkontakte in Reihe – 2 m Kabel im Lieferumfang	–	–	1 x	7320.530
	3 CMC II Rauchmelder Sensor: Optisch 2 m Kabel im Lieferumfang	–	–	1 x	7320.560
	4 CMC II Bewegungsmelder – Sensor: Infrarot – 2 m Kabel im Lieferumfang	–	–	1 x	7320.570
	5 CMC II Leckagesensor – Sensor: Punkt Infrarotfühler – 2 m Kabel im Lieferumfang	–	–	1 x	7320.630
	6 CMC II Leckagesensor 15 m – Sensor: 15 sensitive Leitungen – 2 m Kabel im Lieferumfang	–	–	1 x	7320.631

Access System

		Anschluss		Eingänge		Ausgänge		Best.-Nr.
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
		RJ 45 2 x CAN-Bus	RJ 12	Flachstecker	RJ 12	Flachstecker		
	1 CAN-Bus Access – Zur Anbindung von einem Griff und einem Lesegerät zur Überwachung einer Tür – Integrierter IR-Zugangssensor	■	1 x	1 x	–	–	7030.200	
	2 Griffe – TS 8 Griff mit Master-Key-Funktion – Griffüberwachung – Bemessungsspannung: 24 V (DC) – 3 m Kabel, 2 m Verlängerungskabel im Lieferumfang	–	–	–	1 x	–	7320.721	
	3 CMC III Lesegeräte – Zahlencodeschloss – Transponderleser – Zahlencode von 0 – 8 Ziffern wählbar – Transpondertechnik: Mifare – 3 m Kabel im Lieferumfang	–	–	–	–	1 x	7030.220 7030.230	