

Aluminiumguss-Gehäuse GA



GA Zubehör Seite 29 Systemausbau Seite 507

Material:

- Gehäuse: Aluminiumguss
- Deckel: Aluminiumguss, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Oberfläche:

- Strukturlack

Farbe:

- RAL 7001

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4

Lieferumfang:

- Gehäuse mit Deckel
- Deckelschrauben, unverlierbar montiert
- Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
- Schraube für Schutzleiteranschluss

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Breite mm		58	98	75	125	175	250	122	220	Seite
Höhe mm		64	64	80	80	80	80	120	120	
Tiefe mm		34	35	57	57	57	57	80	91	
Best.-Nr.		9101.210	9102.210	9104.210	9105.210	9106.210	9107.210	9108.210	9110.210	
	VE	5 St.	3 St.	1 St.						

Zubehör

Montageplatte		–	–	–	9105.700	–	–	9108.700	9110.700	29
	VE	–	–	–	10 St.	–	–	2 St.	2 St.	
Wandbefestigungsglasche	2 St.	–	–	–	–	–	–	9121.122	9121.122	29
Scharnier, außen	2 St.	–	–	–	–	–	–	9123.000	9123.000	29
Erdungsbänder		s. Seite	644							
Kabelverschraubungen		ab Seite	658							

Breite mm	VE	360	160	260	360	202	280	334	330	Seite
Höhe mm		120	160	160	160	232	232	233	230	
Tiefe mm		82	91	91	91	111	111	111	181	
Best.-Nr.	1 St.	9111.210	9112.210	9113.210	9114.210	9116.210	9117.210	9118.210	9119.210	

Zubehör

Montageplatte		–	9112.700	9113.700	9114.700	9116.700	9117.700	9118.700	9118.700	29
	VE	–	2 St.	2 St.	1 St.					
Wandbefestigungsglasche	2 St.	9121.122	9121.160	9121.160	9121.160	9121.230	9121.230	9121.230	9121.230	29
Scharnier, außen	2 St.	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	29
Erdungsbänder		s. Seite	644							
Kabelverschraubungen		ab Seite	658							