



Systemausbau Seite 507 **19"-Ausbauzubehör** Seite 678 **19"-Klimatisierung** Seite 307

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Frontrahmen: Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken, pulverbeschichtet

- Rücktür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Adapter-Profile: Aluminium

Farbe:
- RAL 7035

Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Frontrahmen (rechts scharniert, Öffnungswinkel 130°, links über mechanische Schnäpper gehalten)
- Rücktür (Anschlag rechts, auf links wechselbar)
- Dach
- Adapter-Profile, 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
- Bodenbleche

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Elektronikschränke

Höheneinheiten HE	VE	33	33	42	42	Seite
Breite mm		600	600	600	600	
Höhe mm		1600	1600	2000	2000	
Tiefe mm		600	800	600	800	
Best.-Nr.	1 St.	8410.510	8418.510	8430.510	8438.510	
Tür(en)		1	1	1	1	
Zubehör						
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8166.235	8168.235	8106.235	8108.235	534
Flex-Block Eckstücke, 100 mm	1 Satz	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8100.600	8100.600	8100.600	8100.600	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8100.600	8100.800	8100.600	8100.800	511
Flex-Block Eckstücke, 200 mm	1 Satz	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8200.600	8200.600	8200.600	8200.600	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8200.600	8200.800	8200.600	8200.800	511
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	514
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	520
Kabelabfangschienen	2 St.	4191.000	4191.000	4191.000	4191.000	665
C-Profilschienen 30/15	6 St.	4944.000	4944.000	4944.000	4944.000	612
Anreihetechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	542
Profil zur Kabeleinführung, hinten	1 Satz	8802.065	8802.065	8802.065	8802.065	652
Adapter-Profile, 482,6 mm (19")	2 St.	8613.360	8613.360	8613.300	8613.300	684
Systemleuchte LED	1 St.	4140.830	4140.830	4140.830	4140.830	637
Kompaktleuchte	1 St.	4140.010	4140.010	4140.010	4140.010	636
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	561