

# Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e, NEMA 4X



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

## Temperaturregelung:

- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)

## Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

## Lieferumfang:

- Nanobeschichteter Verflüssiger
- Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Befestigungsmaterial

## Hinweis:

- Keine integrierte Kondensatverdunstung bei 3303.XXX

## Approbationen:

Finden Sie im Internet

## Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Leistungsklasse 500 – 1500 W

Best.-Nr.	VE	3303.504	3303.514	3304.504	3304.544	3305.504	3305.544	Seite
Material	Edelstahl	■	■	■	■	■	■	
<b>Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW</b>		<b>0,55</b>	–	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		0,55 / 0,66	0,66	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,6 / 1,76	1,6 / 1,61	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW		0,33 / 0,4	0,4	0,91 / 0,9	0,98 / 0,91	1,25 / 1,37	1,33 / 1,35	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Breite mm		285	285	405	405	405	405	
Höhe mm		620	620	1020	1020	1020	1020	
Tiefe mm		298	298	358	358	358	358	
Bemessungsstrom max. A		2,6 / 2,6	5,7	3,9 / 4,3	2,2 / 2,1	5,5 / 5,8	2,6 / 2,8	
Anlaufstrom A		5,1 / 6,4	11,5	12 / 14	11,5 / 12,7	12 / 14	12,2 / 11,3	
Vorsicherung A		10	10	10	–	16	–	
Motorschutzschalter A		–	–	–	6,3...10	–	6,3...10	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L35 kW		0,36 / 0,38	0,47	0,6 / 0,68	0,64 / 0,82	0,79 / 0,98	0,9 / 1,08	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L50 kW		0,42 / 0,39	0,5	0,71 / 0,81	0,73 / 0,93	0,9 / 1,15	1,06 / 1,25	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	
Einstellbereich		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511		1,4	1,31	1,83	1,83	1,83	1,83	
Kältemittel g		R134a, 170	R134a, 170	R134a, 325	R134a, 325	R134a, 600	R134a, 600	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		28	28	28	28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m <sup>3</sup> /h		265 / 315	280 / 345	600 / 900	600 / 900	800 / 900	800 / 900	
Gewicht kg		25,0	25,0	49,0	50,0	51,0	52,0	
<b>Zubehör</b>								
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639