

# Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385 Dachbleche TS mit Montageausbruch Seite 383

#### Temperaturregelung:

- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54

#### Lieferumfang:

- Nanobeschichteter Verflüssiger
- Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Befestigungsmaterial

#### Hinweis:

- Die Dachaufbau-Kühlgeräte 3273.500 und 3273.515 können aufgrund ihres geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden

#### Approbationen:

Finden Sie im Internet

#### Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

#### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Leistungsklasse 500 W

Best.-Nr.	VE	3382.500	3382.510	3382.600	Seite
Material	Edelstahl	-	-	■	
	Stahlblech	■	■	-	
Farbe	RAL 7035	■	■	-	
<b>Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW</b>		<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		0,55 / 0,62	0,55 / 0,62	0,55 / 0,62	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW		0,42 / 0,48	0,42 / 0,48	0,42 / 0,48	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm		597	597	597	
Höhe mm		417	417	417	
Tiefe mm		380	380	380	
Bemessungsstrom max. A		2,3 / 2,6	4,7 / 5,4	2,3 / 2,6	
Anlaufstrom A		9,1 / 8,8	18,2 / 15,9	9,1 / 8,8	
Vorsicherung A		10	-	10	
Trafoschutzschalter A		-	6,3...10	-	
Motorschutzschalter		-	-	-	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L35 kW		0,27 / 0,31	0,27 / 0,32	0,27 / 0,32	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz L35 L50 kW		0,31 / 0,37	0,31 / 0,37	0,31 / 0,37	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511		2,04	2,04	2,04	
Kältemittel g		R134a, 300	R134a, 300	R134a, 300	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m <sup>3</sup> /h		170 / 800	170 / 800	170 / 800	
Gewicht kg		30,0	35,0	30,0	

#### Zubehör

Zubehör	St.	3286.500	3286.510	3286.600	Seite
Filtermatten	3 St.	3286.500	3286.500	3286.500	369
Metallfilter	1 St.	3286.510	3286.510	3286.510	370
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	639
Luftkanalsystem	1 St.	3286.870	3286.870	3286.870	374
Verschlussstopfen	2 St.	3286.780	3286.780	3286.780	376