

# 压铸型拉手

## 弧形 / 直角型







大批量  
订购  
bulk order

### ■弧形




①代号	类型		材质	表面处理
PHZSCA	外装型	弧形	SUS304	镜面抛光
PHZSCB	内装型			



#### 订购编号示例

外装型  
PHZSCA

内装型  
PHZSCB



视角标准：第一视角

①代号	-	② L
PHZSCA	-	L100

型号		L <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
PHZSCA	100	139	22	42	27	22	0.337
	150	190		44	29	90	0.434

型号		L <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
PHZSCB	100	138	22	42	27	M5	0.35
	150	190		44	29		0.44



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询





¥	1-9	10~
优惠价	100%	现询

### ■直角型




①代号	类型		材质	表面处理
PHZSDA	外装型	直角型	SUS304	镜面抛光



#### 订购编号示例

①代号	-	② L
PHZSDA	-	L80

PHZSDA



视角标准：第一视角

型号		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	A	W	H	h	T	B	d	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L										
PHZSDA	80	54	98	45	18	35	23	6	10	4.5	0.22
	100	74	118								0.26
	150	124	168								0.31



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



¥	1-9	10~
优惠价	100%	现询