



# 精制万向球

## 导向螺栓型 / 导向螺栓锥型



### ■ 导向螺栓型

进口产品



① 代号	本体	主球	滚珠	封盖	螺丝
JASSS	SUS420J2	SUS440C	SUS440C	SUS304	SUS304
JASSL	SUS420J2	SUS440C	SUS440C	SUS304	SUS304

产品特点: 向上专用, 主要用于重物的移动、方向转换、切断冲床等搬送线, 传输系统的转弯

JASSS  
导向螺栓型  
(内六角槽)

JASSL  
导向螺栓型  
(平口槽)

**订购编号示例**

① 代号 - ② M - ③ dr  
JASSS - M6 - d13

① 代号	② M	③ dr	D <sub>1</sub>	Q	H	L	F	N	使用荷重 N	自重 g
JASSS JASSL	M6	▲13	4.76	1	8	15	1.5	1.2	98	10
	M6	▲17	6.35	2	9	15	1.5	1.2	196	20
	M8	▲18	7.94	2	12	18	2	1.2	294	30
	M8	23	11.11	2.1	17.9	20	-	-	392	60
	M8	28	14.29	3.5	21.5	23	-	-	490	100
	M6	▲24	15.88	4	16.5	12	1.5	1.2	686	50
	M8	41	22.23	4	31	32	-	-	980	290
	M10	52	25.4	6	39	40	-	-	1470	600
M12	71.8	38.1	10	55	15	-	-	2540	1600	

▲带▲底部为平口槽, 其他为内六角槽

### ■ 导向螺栓锥型

进口产品



① 代号	本体	主球	滚珠	封盖
JBASS	S45CF	SUS440	SUS440	A5056
JBSSS	SWCH12	SUS440	SUS440	A5056
JBCS	S45CF	SUS440	SUS440	A5056
JBS	SWCH12	SUS440	SUS440	A5056

产品特点: 向上专用, 主要用于重物的移动、方向转换、切断冲床等搬送线, 传输系统的转弯

JBASS/JBSSS  
导向螺栓锥型  
(内六角槽)

JBCS/JBS  
导向螺栓锥型  
(平头)

**订购编号示例**

① 代号 - ② M - ③ dr  
JBASS - M2 - d8

① 代号	② M	③ dr	D <sub>1</sub>	Q	H	L	使用荷重 N	自重 g
JBASS	M2	▲8	4.76	1	5	2.5	49	3
JBSSS	M3	13	6.35	1	9.5	6	98	11
JBS	M4	15	7.94	1	11.5	8	147	21

B1  
万向球

