



Raccordi Anaconda in acciaio inox AISI-316 per Anaconda Sealrite

I Raccordi Anaconda in acciaio inox AISI-316 si possono usare per tutti i tipi di guaine Anaconda Sealrite (eccetto il tipo CNP), oltre ad avere un'ottima estetica garantiscono una eccellente resistenza alla corrosione. Sono maggiormente utilizzati nell'industria chimica e petrolchimica, alimentare, off-shore, settore navale, marina militare. Avendo l'omologazione UL/CSA sono anche utilizzabili per impianti e macchinari destinati all'export verso paesi extraeuropei.

Materiale e composizione:

Composizione: Il raccordo in inox AISI 316 è formato di 4 parti: (dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo). Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente inoltre nella parte interna della

estremità una boccia in PA6 (di colore rosso per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT).

Materiale: Il dado ed il corpo sono in AISI-316, la virola in ottone Nichelato (a richiesta in inox-316). La boccia e l'anello di tenuta sono in poliammide PA6

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero del file combinato CuL # E 234207). Utilizzabili per l'uso in zone a rischio di esplosione in conformità alla norma antideflagrante americana NEC 501-4B per Class I, Division 2; Class II, Division 1 e 2; Class III, Division 1 e 2.


Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 °C
Impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro gli effetti della immersione).

Colore: Metallico.

Raccordo ISO maschio diretto in inox AISI-316




Filetto ISO	Sealrite Ø (inch)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	812.116.9	5,2
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	812.120.9	6,4
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	812.125.9	8,5
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	812.132.9	18,5



Raccordo Pg maschio diretto in inox AISI-303



Filetto Pg	Sealrite Ø (inch)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	810.116.9	6,8
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	810.121.9	9,1
Pg 29	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	810.129.9	27,0



ANACONDA
SEALRITE®
SPECIALI

RACCORDI
IP 67, IN
INOX AISI-316
PER SEALRITE