


Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e, NEMA 4X

Leistungsklasse 2000 – 2500 W

Best.-Nr.	VE	3328.504	3328.544	3329.504	3329.544	Seite
Material	Edelstahl	■	■	■	■	
Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW		2,2	2,2	2,55	2,55	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		2,2 / 2,36	2,2 / 2,35	2,55 / 2,66	2,55 / 2,7	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW		1,62 / 1,75	1,45 / 1,69	1,84 / 1,92	1,9 / 1,95	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Breite mm		405	405	405	405	
Höhe mm		1650	1650	1650	1650	
Tiefe mm		388	388	388	388	
Bemessungsstrom max. A		6,1 / 6,6	2,8 / 3,3	8,2 / 9,3	3,7 / 3,8	
Anlaufstrom A		20 / 22	6,8 / 7,8	20 / 24	6,8 / 7,6	
Vorsicherung A		16	–	16	–	
Motorschutzschalter A		–	6,3...10	–	6,3...10	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L35 kW		0,92 / 1,06	0,92 / 1,15	1,21 / 1,35	1,2 / 1,4	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L50 kW		1,06 / 1,25	1,15 / 1,4	1,41 / 1,64	1,44 / 1,75	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	
Einstellbereich		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511		2,4	2,4	2,11	2,11	
Kältemittel g		R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		28	28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m ³ /h		980 / 980	900 / 900	1230 / 1230	1200 / 1200	
Gewicht kg		80,0	81,0	83,0	84,0	
Zubehör						
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639

Systemausbau



Metallfilter

Siehe Seite 370