


Einstellbare Verschraubungen

Einsteckausführung

Einzelteile
Rohransatz vormontiert
rohrseitig Schneidring-
anschluss



3

| Reihe Rohr-AD d1 | Druck | kg/100 ca. | Bestell-Nr. EVW* | kg/100 ca. | Bestell-Nr. EVT* | kg/100 ca. | Bestell-Nr. EVL* |
|------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| L 6 | PN 315 | 3,9 | 0 1 58 02 20 07** | 5,9 | 0 1 60 02 20 07** | 5,7 | 0 1 62 02 20 07** |
| L 8 | PN 315 | 5,5 | 0 1 58 07 20 07 | 8,2 | 0 1 60 07 20 07 | 8,1 | 0 1 62 07 20 07 |
| L 10 | PN 315 | 7,0 | 0 1 58 12 20 07 | 10,2 | 0 1 60 12 20 07 | 10,3 | 0 1 62 12 20 07 |
| L 12 | PN 315 | 9,6 | 0 1 58 17 20 07 | 13,9 | 0 1 60 17 20 07 | 13,6 | 0 1 62 17 20 07 |
| L 15 | PN 315 | 16,4 | 0 1 58 22 20 07 | 23,7 | 0 1 60 22 20 07 | 23,2 | 0 1 62 22 20 07 |
| L 18 | PN 315 | 24,2 | 0 1 58 27 20 07 | 34,7 | 0 1 60 27 20 07 | 34,8 | 0 1 62 27 20 07 |
| L 22 | PN 160 | 32,9 | 0 1 58 32 20 07 | 45,4 | 0 1 60 32 20 07 | 45,4 | 0 1 62 32 20 07 |
| L 28 | PN 160 | 45,0 | 0 1 58 37 20 07 | 59,2 | 0 1 60 37 20 07 | 59,5 | 0 1 62 37 20 07 |
| L 35 | PN 160 | 71,4 | 0 1 58 42 20 07 | 96,1 | 0 1 60 42 20 07 | 95,5 | 0 1 62 42 20 07 |
| L 42 | PN 160 | 111,7 | 0 1 58 47 20 07 | 147,4 | 0 1 60 47 20 07 | 147,1 | 0 1 62 47 20 07 |
| S 6 | PN 630 | 6,4 | 0 1 58 52 20 07 | 9,6 | 0 1 60 52 20 07 | 9,5 | 0 1 62 52 20 07 |
| S 8 | PN 630 | 8,2 | 0 1 58 57 20 07 | 12,1 | 0 1 60 57 20 07 | 12,2 | 0 1 62 57 20 07 |
| S 10 | PN 630 | 11,7 | 0 1 58 62 20 07 | 17,2 | 0 1 60 62 20 07 | 17,1 | 0 1 62 62 20 07 |
| S 12 | PN 630 | 14,6 | 0 1 58 67 20 07 | 20,9 | 0 1 60 67 20 07 | 21,0 | 0 1 62 67 20 07 |
| S 14 | PN 630 | 20,3 | 0 1 58 72 20 07 | 29,2 | 0 1 60 72 20 07 | 29,1 | 0 1 62 72 20 07 |
| S 16 | PN 400 | 26,9 | 0 1 58 77 20 07 | 38,5 | 0 1 60 77 20 07 | 37,4 | 0 1 62 77 20 07 |
| S 20 | PN 400 | 40,4 | 0 1 58 82 20 07 | 58,1 | 0 1 60 82 20 07 | 57,8 | 0 1 62 82 20 07 |
| S 25 | PN 400 | 76,7 | 0 1 58 87 20 07 | 105,6 | 0 1 60 87 20 07 | 105,3 | 0 1 62 87 20 07 |
| S 30 | PN 400 | 99,9 | 0 1 58 92 20 07 | 137,5 | 0 1 60 92 20 07 | 136,4 | 0 1 62 92 20 07 |
| S 38 | PN 315 | 154,5 | 0 1 58 97 20 07 | 208,9 | 0 1 60 97 20 07 | 208,7 | 0 1 62 97 20 07 |

* mit Überwurfmutter und
2S Schneidring

** Beispiel Bez. Vergl.:
EWW06L
EVT06L
EVL06L