


Racores orientables

Ejecución enchufable

Piezas sueltas
Boquilla premontada

Conexión de anillo de corte de lado tubo



Serie Tubo-ØEx d1	Presión	kg/100 aprox.	Referencia EVW*	kg/100 aprox.	Referencia EVT*	kg/100 aprox.	Referencia EVL*
L 6	PN 315	3,9	0 1 58 02 20 07**	5,9	0 1 60 02 20 07**	5,7	0 1 62 02 20 07**
L 8	PN 315	5,5	0 1 58 07 20 07	8,2	0 1 60 07 20 07	8,1	0 1 62 07 20 07
L 10	PN 315	7,0	0 1 58 12 20 07	10,2	0 1 60 12 20 07	10,3	0 1 62 12 20 07
L 12	PN 315	9,6	0 1 58 17 20 07	13,9	0 1 60 17 20 07	13,6	0 1 62 17 20 07
L 15	PN 315	16,4	0 1 58 22 20 07	23,7	0 1 60 22 20 07	23,2	0 1 62 22 20 07
L 18	PN 315	24,2	0 1 58 27 20 07	34,7	0 1 60 27 20 07	34,8	0 1 62 27 20 07
L 22	PN 160	32,9	0 1 58 32 20 07	45,4	0 1 60 32 20 07	45,4	0 1 62 32 20 07
L 28	PN 160	45,0	0 1 58 37 20 07	59,2	0 1 60 37 20 07	59,5	0 1 62 37 20 07
L 35	PN 160	71,4	0 1 58 42 20 07	96,1	0 1 60 42 20 07	95,5	0 1 62 42 20 07
L 42	PN 160	111,7	0 1 58 47 20 07	147,4	0 1 60 47 20 07	147,1	0 1 62 47 20 07
S 6	PN 630	6,4	0 1 58 52 20 07	9,6	0 1 60 52 20 07	9,5	0 1 62 52 20 07
S 8	PN 630	8,2	0 1 58 57 20 07	12,1	0 1 60 57 20 07	12,2	0 1 62 57 20 07
S 10	PN 630	11,7	0 1 58 62 20 07	17,2	0 1 60 62 20 07	17,1	0 1 62 62 20 07
S 12	PN 630	14,6	0 1 58 67 20 07	20,9	0 1 60 67 20 07	21,0	0 1 62 67 20 07
S 14	PN 630	20,3	0 1 58 72 20 07	29,2	0 1 60 72 20 07	29,1	0 1 62 72 20 07
S 16	PN 400	26,9	0 1 58 77 20 07	38,5	0 1 60 77 20 07	37,4	0 1 62 77 20 07
S 20	PN 400	40,4	0 1 58 82 20 07	58,1	0 1 60 82 20 07	57,8	0 1 62 82 20 07
S 25	PN 400	76,7	0 1 58 87 20 07	105,6	0 1 60 87 20 07	105,3	0 1 62 87 20 07
S 30	PN 400	99,9	0 1 58 92 20 07	137,5	0 1 60 92 20 07	136,4	0 1 62 92 20 07
S 38	PN 315	154,5	0 1 58 97 20 07	208,9	0 1 60 97 20 07	208,7	0 1 62 97 20 07

* con tuerca para racor y 2S anillo cortante

** Ejemplo Ref. Comp.:
EWW06L
EVT06L
EVL06L