

Raccords droits vissés


Filetage : filetage BSPT, conique

Bouchon vissé : DIN 3852-2 Forme C

Type de joint : filetage conique

Matériau d'étanchéité : par ex. bande d'étanchéité fileté PTFE

Raccord de tuyau : 24° selon ISO 8434-1



Série Dia ext. d1	d2	Pression	dx	lg	SW1	i	kg/100 env	N° de cde	Désignation	
S 6	R 1/4	PB 630	4	30	17	9,3	3,0	0704502000	24-SDS-S6-R1/4T	¹⁾
S 8	R 1/4	PB 630	5	32	17	9,3	3,4	0704552000	24-SDS-S8-R1/4T	¹⁾
S 10	R 3/8	PB 630	7	32	19	9,3	4,4	0704602000	24-SDS-S10-R3/8T	¹⁾
S 12	R 1/4	PB 630	6	34	22	9,3	5,4	0704662000	24-SDS-S12-R1/4T	
S 12	R 3/8	PB 630	8	34	22	9,3	5,8	0704652000	24-SDS-S12-R3/8T	¹⁾
S 14	R 3/8	PB 630	8	36	24	9,3	6,8	0704712000	24-SDS-S14-R3/8T	
S 14	R 1/2	PB 630	10	38	27	10,4	8,9	0704702000	24-SDS-S14-R1/2T	¹⁾
S 16	R 3/8	PB 400	9	36	27	9,3	7,9	0704762000	24-SDS-S16-R3/8T	
S 16	R 1/2	PB 400	12	38	27	10,4	8,5	0704752000	24-SDS-S16-R1/2T	¹⁾
S 20	R 1/2	PB 400	14	42	32	10,4	12,2	0704812000	24-SDS-S20-R1/2T	
S 20	R 3/4	PB 400	16	44	32	12,4	14,1	0704802000	24-SDS-S20-R3/4T	¹⁾

¹⁾ Dimensions standard

La surpression PB 630 ne peut être appliquée que si les orifices de vissage présentent un filetage conique.