


技术信息

1 铝型材



■ 产品特点：通用性标准精益管型材，兼顾功能性和强度，是应用于主体结构的基础产品。


2 紧固件

订购编号	截面积 (mm ²)	惯性矩 I _x (cm ⁴)	惯性矩 I _y (cm ⁴)	弯矩 W _x (cm ³)	弯矩 W _y (cm ³)	米重 (kg/m)
AA28-01A-□	155	1.3	1.3	0.9	0.9	0.4

⚠ “□”代表长度，指定单位 mm，单根最长 4 米。

3 连接件

■ 产品特点：产品 10mm 开口部装入配套预置螺母可以安装脚轮，也可以安装与该预置螺母配套的其它功能零件，凹槽可作定位，用于滚轮的轨道。



4 型材附件

5 地面组件


订购编号	截面积 (mm ²)	惯性矩 I _x (cm ⁴)	惯性矩 I _y (cm ⁴)	弯矩 W _x (cm ³)	弯矩 W _y (cm ³)	米重 (kg/m)
AA28-02A-□	244	1.1	1.9	0.8	1.3	0.64

⚠ “□”代表长度，指定单位 mm，单根最长 4 米。

6 防护系列

■ 产品特点：抗弯强度约为基础型的 2 倍。端面可加工 M10 的螺纹孔，安装脚杯等配件。也可用内外牙螺丝转换成 M6 螺纹，端面安装凹凸导轮等配件。

7 门窗组件



8 精益管及附件

订购编号	截面积 (mm ²)	惯性矩 I _x (cm ⁴)	惯性矩 I _y (cm ⁴)	弯矩 W _x (cm ³)	弯矩 W _y (cm ³)	米重 (kg/m)
AA28-03A-□	268	1.5	1.5	1.1	1.1	0.68

⚠ “□”代表长度，指定单位 mm，单根最长 4 米。