

# 方形拉手

## 圆角带盖型·外装型



大批量  
订购  
bulk order

### ■圆角带盖型·外装型




①代号	材质	表面处理 / 颜色	附件
PHFPNC	PP	黑色	2个盖罩
PHFPNA	PA		
PHFPNB	PUR		

拉  
手


#### ●特点:

内置钢芯材, 坚固、耐久性优异。内置钢芯材易于抓握, 触感柔软。  
安装方便的明装式拉手, 附带可隐藏螺钉的修饰盖, 外观整洁。  
拉手边缘部带有圆角, 适合在对安全性有要求的场所使用。




#### ●特点:

内置钢芯材, 坚固、耐久性优异。  
易于抓握, 触感柔软。  
安装方便的明装式拉手, 附带可隐藏螺钉的修饰盖, 外观整洁。  
拉手边缘部带有圆角, 适合在对安全性有要求的场所使用。



#### ●特点:

内外均可进行螺钉固定。  
内侧部采用易于抓握的圆形。螺钉由盖罩遮盖。  
符合 SEMI 标准 (SEMI S8-0308)。



#### 订购编号示例

①代号 - ② L  
PHFPNC - L135

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	
PHFPNC	135	0.04

型号		E	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	G	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L							
PHFPNA	122	142	6	7	13	50	26	0.06
	150	170	5	6	12			0.07

型号		E	G	T	B	H	H <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L									
PHFPNB	157	185	28	25	10	50	32	8	15	0.15
	253	280			15					55



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询