



■内外装型



①代号	类型		M材质		S表面处理	
			拉手	安装板	拉手	安装板
PHJBUD	内外装型	带安装板斜拉型	SUM22L	SUS304	镀黑铬	-
PHJSUE			抛光			
PHJSUF			滚磨抛光			
PHJAE			本色阳极氧化			

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHJBUD - L48

型号		B	B ₁	L ₁	L ₂	b	b ₁	d	d ₁	S	K	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
PHJBUD PHJSUE PHJAE PHJSUF	①代号 ②L													
	48			72	86									0.09
	66			90	104									0.1
	88			112	126									0.11
	100	10	52	124	138	13	5	5.4	10.5	16	43	5	2000	0.12
	110			134	148									0.12
	120			144	158									0.13
125			149	163									0.13	
160			184	198									0.15	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手
合页门组件

■侧装型



①代号	类型		M材质		S表面处理	
			拉手	安装板	拉手	安装板
PHJBUE	侧装型	斜拉型	1215	SUS304	镀铬	-
PHJSUG			镜面抛光			
PHJSUH			滚磨抛光			

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHJBUE - L100

型号		D	S	K	d	参考重量 (kg/pcs)
PHJBUE	①代号 ②L					
	100	8	35	4	6.5	0.09
120	0.11					
PHJSUG	100					0.09
PHJSUH	112					0.1



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

