

悬臂型拉手

悬臂型拉手




大批量
订购
bulk order

■ 悬臂型拉手



① 代号	类型		[M] 材质		[S] 表面处理	
			拉手	盖端	拉手	端盖
PHHNZA	外装型	带盖型	PA6+GF30	PA6	黑色亚光	黑色
PHHAZA			ADC12		烤漆 (银色)	灰色



订购编号示例

① 代号	-	② L
PHHNZA	-	L80

PHHNZA
PHHAZA

型号		A	H	D	h	h ₁	h ₂	d	d ₁	P	K	参考重量 (KG/PCS)	
① 代号	② L											PHHNZA	PHHAZA
PHHNZA PHHAZA	80	16	29	24	2	5	18	3	6	12	6	0.01	0.02
	100	20	35	28		6	19	4	8		8	0.02	0.05
	147	29	50.5	38	3	9	30	6	11	19	9	0.07	0.17



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

G1
门拉手
组/件
合页
手轮

分类
目录



返回
主目录

