

圆管斜拉型角型拉手 / 圆角椭圆形拉手

内装型



■内装型


NEW
新产品



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
PHJAUP	角型	斜拉型	铝合金	阳极氧化

订购编号示例

①代号	-	②L
PHJAUP	-	200



型号		E	D	E ₁	H	F	D ₁	M	T	A	B
PHJAUP	② L 200	250	34	161	77	60	25	M10	16	29.6	27
	300	350		261							
	400	450		361							



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

■内装型

G1


门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 合页 / 合页



①代号	类型		W型		B型		④材质
			颜色	⑤表面处理	颜色	⑤表面处理	
PHTACP	椭圆形	弧型	银白色	阳极氧化	黑色	阳极氧化	铝合金

订购编号示例

①代号	-	②L	-	③类型
PHTACP	-	300	-	W



型号		E	E ₁	H	B	M	T	
PHTACP	③类型 W B	② L 300	330	378	60	20	M8	10
		350	380	328				
		400	430	378				
		500	530	478				
		600	630	578				



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7工作日	现询



1-9	10-
1	另行报价

分类目录



返回主目录

