

脚轮

平底活动型 - 超重载型 · 美式顶板

交期缩短

大批量
订购
bulk order


■平底活动型 - 超重载型 · 美式顶板

进口
产品



库存

①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③轮部代号	材质	颜色	轴承
P-CVBQXS	平底活动型	喷涂(墨绿色)	镀锌	-	美式	UV	聚氨酯	自然色	双轴承
P-CVSCBXS				五金单刹		NS	MC尼龙	白色	双轴承



订购编号示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
P-CVSOXS - 80 - UV

①代号	②D	③轮部代号	H	R	t	R	R ₁	t	B	A	C	F	F ₁	G	G ₁	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)				
				P-CVSOXS			P-CVSCBXS											P-CVSOXS		P-CVSCBXS		
				UV	NS	UV	NS	UV										NS				
无刹 P-CVBQXS 五金单刹 P-CVBBXS	80	UV NS	120	80	7.5	80	132	7.5	48	100	85	80	-	60	-	9	500	800	2.90	2.40	3.00	2.50
			140	90		90	141										600	900	3.40	2.90	3.50	3.00
	125	NS	170	140	11	140	203	10	70	175	140	148	132	110	99	14	1100	1500	9.30	8.70	9.50	8.90
			200	155		155	207										1500	2200	-	11.50	-	11.70
	150	UV	224	123		123											1500	2200	12.00	-	12.20	-



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7工作日	现询



1-9	10-
100%	另行报价