

圆型拉手

标准型·内装型



大批量
订购
bulk order

■标准型·内装型



①代号	类型	材质	表面处理
PHYSJA	标准型	SUS316	镜面抛光



拉手

●特点:

符合 SEMI 标准 (SEMI S8-0701);
已通过 1960N (200kgf) 承重实验, 坚固耐用;
拉手的高度和宽度大, 戴着工作手套也易于抓握, 使用于作业橱柜等;
安装螺钉也可使用圆头螺钉。

●用途:

半导体制造设备、特殊车辆、大型门、搬运设备等。



订购编号示例

①代号 - ② L
PHYSJA - L150

PHYSJA



型号		L ₁	H	B	H ₁	F	F ₁	参考重量 (kg/pcs)	标配件
①代号	② L								
PHYSJA	150	172.8	56	16	6	6	13	0.29	内六角圆柱头螺钉 M5
	190	216.7	63	18	8	7	15	0.46	内六角圆柱头螺钉 M6
	250	275.5	68					0.59	
	230	260	70	20	10	9	18	0.66	内六角圆柱头螺钉 M8
	300	330						0.82	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

■标准型



①代号	类型	材质	表面处理
PHYSJE	焊接型	SUS304	镜面抛光
PHYBJF		SUM22L	-



订购编号示例

①代号 - ② D - ③ L
PHYSJE - D10 - L80

PHYSJE
PHYBJF



型号			E	H	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D	③ L			
PHYSJE PHYBJF	10	80	90	37	0.09
		100	110		0.1
		120	130		0.12



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询