




★ 产品特点: 定位作用比较好。




标准加工


按图定制

①代号	②材质	③表面处理	④附件
BAABYSH	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
BAAEYSH		无电解镀锌	
BAANYSH	不锈钢	—	内六角螺栓(不锈钢)
BAACYSH	铝合金	本色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)
BAAAYSH		黑色阳极氧化	

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



BAABYSH  
BAAEYSH  
BAANYSH  
BAACYSH  
BAAAYSH  
方孔型



①代号 - ②内径D  
BAABYSH - D10

①代号	②内径D		主要尺寸														
	D	公差D8	B	C	N	U	F	G	H	Q	D <sub>1</sub>	J	e	e <sub>1</sub>	A	M <sub>b</sub>	j
(标准型) BAABYSH BAAEYSH BAACYSH BAAAYSH BAANYSH	10		38	24	24	7	20	30	14	4.5	17.5	15	4.5	8	4.5	M4	10
	12	+0.077 +0.050	38	24	24	7	20	30	14	4.5	17.5	16	4.5	8	4.5	M4	10
	15		48	32	36	9	26	38	20	5.5	24	19	5.5	9.5	5.5	M5	12
	20	+0.098 +0.065	52	36	40	10	30	42	24	5.5	26.5	21	5.5	9.5	5.5	M5	13
	25		62	45	48	12	35	48	28	6.5	32	28	6.5	11	6.5	M6	15

- ▲ D8公差, 垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用 0--0.12。另外, 紧固时建议使用加长扳手。



库存品

1天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单(库存)
数量	1-9	10-
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

