

侧面安装圆孔型 底座用支座



★ 产品特点: 适合传送线的侧面安装。




标准加工
按图定制


①代号		④材质	⑤表面处理	⑥附件
侧面安装圆孔无定位孔型	侧面安装圆孔带定位孔型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
BAABYNC	BAABYNN		无电解镀锌	内六角螺栓(不锈钢)
BAAEYNC	BAAEYNN			

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。
- ▲ G/2部的±0.01带定位孔间的公差适用, 不适用于通孔。


其余 6.3/



侧面安装沉孔型无定位型



侧面安装沉孔型带定位孔型



A5 底座 固定夹



①代号 - ②内径D
BAABYNC - D10

①代号	②内径D		主要尺寸																带定位孔		附件螺栓
	D	公差H7	B	C	N	U	G	H	L	K	j	J	F	e	e ₁	Z	M _b	X	W	公差H7	
(侧面安装沉孔无定位孔型) BAABYNC	20		65	45	45	12	50	25	6.6	13	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	6	+0.012 0	M6-20 2个
	25	+0.021 0	80	60	53	12	60	36	9	18	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	8	+0.015 0	M6-25 2个
	BAAEYNC	30		90	60	60	15	70	36	9	18	30	21	45	9	14	9	M8	2	8	
(侧面安装沉孔带定位孔型) BAABYNN	35		105	80	68	15	80	40	11	20	35	24	50	9	14	9	M8	3			M8-40 2个
	40	+0.025 0	115	80	76	15	90	40	11	20	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	-	-	M10-45 2个
	BAAEYNN	50		135	100	87	18	105	50	14	24	43	33	70	11	17.5	11	M10	3		

- ▲ H7公差, 垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用 g6、f8。另外, 紧固时建议使用加长扳手。
- ▲ 侧面安装圆孔型带定位孔型仅适用于 D≤30 尺寸。



库存品

1 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单(库存)	大单(自制)
数量	1-9	10-
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更