

工业滑轨 - 可互锁型

三节式 -35 宽中载型


大批量
订购
bulk order

■三节式 -35 宽中载型



①代号	产品类别		产品功能	宽度	材质		表面处理	
					滑轨	滚珠	滑轨	滚珠
SRS35	三节式	全长伸展	可互锁型	35.3	SUS304	SECC	-	-

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用 M4 圆头小螺丝或尖紧小螺丝。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 63.6kg/副。
- ▲承重与负载仅供参考。



订购规格示例

①代号	-	② L
SRS35	-	L500

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	E	F	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)									
SRS35	300	322.3	-	-	-	255.5	268.2	-	636	0.70
	350	372.3	-	-	292.8	305.5	318.2	-	598	0.84
	400	422.3	-	-	342.8	355.5	368.2	244.4	566	0.95
	450	472.3	205.5	-	392.8	405.5	418.2	294.4	527	1.08
	500	522.3	230.5	357.1	442.8	455.5	468.2	344.4	486	1.22
	550	572.3	255.5	407.1	492.8	505.5	518.2	394.4	453	1.33
	600	622.3	280.5	457.1	542.8	555.5	568.2	444.4	421	1.44
	650	672.3	305.5	507.1	592.8	605.5	618.2	494.4	390	1.52
700	722.3	330.5	557.1	642.8	655.5	668.2	544.4	362	1.63	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



¥ 优惠价	1~9	10~
	100%	现询