

精制联轴器·梅花型


键槽顶丝型



产品特点：主体采用 A2017 阳极氧化处理，弹性效果优异，可吸收偏心及偏角。具有电绝缘性，用于 XY 轴滑台 / 分度台 / 机床 / 注塑成型机。



① 代号 CGFAX	轴套 [M] 材质 A2017	弹性体 [M] 材质 聚氨酯	[S] 表面处理 阳极氧化处理
---------------	--------------------	-------------------	--------------------



订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CGFAX	-	30	-	35	-	c10	-	d11

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围																																											
CGFAX	30	35	10	11	12	14	15	16																																						
	40	66	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25																																
	55	78	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32																													
	65	90												14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38																			
	80	114																							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45										
95	126																																		25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55

① 代号	② D	E	F	H	M	紧固螺钉扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CGFAX	30	13	5.5	24	M4	1.7	4	0.5	0.2	1	+1.0 0	21000	6.1x10 ⁻⁶	43
	40	16	12.5	41	M5	4	4.9	1.2	0.15		+1.2 0	15000	3.6x10 ⁻⁵	130
	55	18	15	48	M6	7	17	-	0.2		+1.4 0	11000	1.6x10 ⁻⁴	310
	65	20	17.5	55	M8	15	46				+1.5 0	9000	3.6x10 ⁻⁴	510
	80	24	22.5	69	M8	15	95				+1.8 0	7000	1.1x10 ⁻³	1000
	95	26	25	76	M8	15	130				+2.0 0	6000	2.3x10 ⁻³	1500

▲以上参数由最大孔径测得。