






按图定制

①代号	类型	④材质		硬度
		芯材	聚氨酯树脂	
XTSSN	带螺纹型	304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
XTAN		铝合金		肖氏A90
XTSSS		304		肖氏A70
XTAS		铝合金		肖氏A70
XTSSF		304		肖氏A50
XTAF		铝合金		肖氏A50

▲特点:滚轮和轴部可用螺栓固定。



视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③d - ④L - ⑤追加工代码
 XTSSN - D20 - d8 - L15 - UDC

型式		③ d _{H7}					④ L					M					
① 代号	② D																
XTSSN XTAN XTSSS XTAS XTSSF XTAF	20	8					15	20	25	30	40	50	M3				
	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50					
	30	8	10	12	15			15	20	25	30	40	50				
	35	10					12	15	20			20	25	30	40	50	M4
	40	10					12	15	20			20	25	30	40	50	
	50	12					15	20	25			25	30	40	50	100	
	60	12					15	20	25	30			30	40	50	100	M5
80	15					20	25	30			40	50	100				

- ▲ L ≤ d × 3时, 从单一方向加工d孔。
- ▲ L > d × 3时, 从两侧加工d孔, 形状如右图所示。有时可能没有避让加工。
- ▲ 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。



⑤追加工代码	材料变更
① 代号	UDC
详细说明	将聚氨酯肖氏A90变更为制电性聚氨酯。(聚氨酯颜色: 深灰色)体积固有电阻率2.1×10 ¹⁰ Ω·cm 表面电阻率4.0×10 ¹⁰ Ω(温度30℃/湿度60%)
指定办法	UDC

E2
滚轮滚筒