





按图定制

①代号		边长	④材质	⑤表面处理	最高使用压力
间距固定型	MAHBGJL	20×20	铝合金	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下
间距指定型	MAHBGHL	20×20			


⚠ 由于批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。



间距固定型 MAHBGJL (边长20×20)



间距指定型 MAHBGHL (边长20×20)



①代号 - ②侧面孔数K - ③S - ④T - ⑤间距P
 MAHBGHL - K2 - S1 - T3M - P20

⚠ 选用间距指定型时, 请合理指定P值, 避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择		⑤间距P	N	螺孔数
		③S	④T			
间距固定型 MAHBGJL (20×20)	1			15	0	2
	2				1	4
	3	1 (1/8)			2	6
	4	3M (M3)			3	8
	5	4M (M4)			4	10
	6	5 (M5)			5	12

⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择		⑤间距P	N	螺孔数
		③S	④T			
间距指定型 MAHBGHL (20×20)	2			15~50	1	4
	3				2	6
	4	1 (1/8)			3	8
	5	3M (M3)			4	10
	6	4M (M4)			5	12
	6	5 (M5)				

⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。