

组合式半圆弧形齿免键同步带轮 S5M 型

标准型 / 沉孔型



大批量
订购
bulk order

■ 标准型 / 沉孔型





CAD
2D/3D

标准加工
按图定制

型式			类型	材质			表面处理		
同步带宽 10mm	同步带宽 15mm	同步带宽 25mm		带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
APTAA-S5M100	APTAA-S5M150	APTAA-S5M250	标准型 沉孔型	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	本色阳极氧化	本色阳极氧化
APTSF-S5M100	APTSF-S5M150	APTSF-S5M250		S45C	SPCC		发黑	发黑	发黑
APTSN-S5M100	APTSN-S5M150	APTSN-S5M250		S45C	SPCC		无电解镀锌	无电解镀锌	无电解镀锌

产品特点: 是安装有标准型胀紧套的同步带轮。易于进行定位。



▲齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 (间距:5.0mm)

订购编号示例

① 代号 - ② 公称宽度 - ③ 齿数 - ④ 带轮形状 - ⑤ 轴孔径
APTAA - S5M100 - 30 - E - d10

■ 带轮形状 E 形

① 代号	② 公称宽度	③ 齿数	④ 带轮形状	⑤ d (轴孔按 1mm 为单位指定或选择)			Dr	Ds	Dfo	Dfi
				E 形						
				S5M100	S5M150	S5M250				
APTAA APTSF APTSN	S5M100 *A:11 *W:15	24	E	8	8	8	38.2	37.24	45	30
		25		8	8	8	39.79	38.83	45	30
		26		8-10	8-10	8-10	41.38	40.42	48	35
		28		8-10	8-10	8-10	44.56	43.6	48	35
		30		10	10	10	47.75	46.79	52	36
		32		10-12-14	10-12-14	10-12-14	50.93	49.97	55	40
		34		10-12-14	10-12-14~16	10-12-14~16	54.11	53.15	61	45
		36		10-12-14	10-12-14~16	10-12-14~16	57.3	56.34	61	45
		40		10-12-14	10-12-14~19	10-12-14~19	63.66	62.7	67	50
		44		10-12-14	12-14~20-22	12-14~20-22	70.03	69.07	74	58
		48		10-12-14	12-14~20-22	12-14~20-22-24	76.39	75.43	83	63
		50		10-12-14	12-14~20-22	12-14~20-22-24-25-28	79.58	78.62	87	67
		60		10-12-14	12-14~20-22	12-14~20-22-24-25-28-30	95.49	94.53	99	80
		72		10-12-14	12-14~20-22	12-14~20-22-24-25-28-30-32-35	114.59	113.63	119	100

■ 带轮形状 F 形

① 代号	② 公称宽度	③ 齿数	④ 带轮形状	⑤ d (轴孔按 1mm 为单位指定或选择)		Dr	Ds	Dfo	Dfi
				F 形					
				S5M100	S5M150				
APTAA APTSF APTSN	S5M150 *A:17 *W:21 *L1:14	24	F	8	8	38.2	37.24	45	30
		25		8	8	39.79	38.83	45	30
		26		8-10	8-10	41.38	40.42	48	35
		28		8-10	8-10	44.56	43.6	48	35
		30		10	10	47.75	46.79	52	36
		32		10	10-12-14	50.93	49.97	55	40
		34		10	10-12-14-16	54.11	53.15	61	45
		36		10	10-12-14-16	57.3	56.34	61	45
		40		10	10-12-14-19	63.66	62.7	67	50
		44		-	10-12-14-20-22	70.03	69.07	74	58
		48		-	10-12-14-20-22-24	76.39	75.43	83	63
		50		-	12-14~20-22-24-25-28	79.58	78.62	87	67
		60		-	10-12-14-20-22-24-25-28-30	95.49	94.53	99	80
		72		-	12-14~20-22-24-25-28-30	114.59	113.63	119	100

▲① 12 ≤ d ≤ 22 吋

② d ≥ 24 吋

▲轴孔内有时可能未进行表面处理。