

法兰型直线轴承

引导法兰·微型


■引导法兰单衬型

NEW
新产品



①代号	类型	壳体			滚珠 M 材质	保持器 M 材质	密封圈 M 材质	使用环境 温度°C
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMFPWB	圆型	GCr15	HRC58 ~	-	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMKPWB	方型							
LMPWPB	对边切割型							

产品特点: 直线轴承配合导向轴使用, 可以有效地利用空间, 适合于小型的机构设计。通过钢珠的滚动, 可实现低摩擦阻力的较高效运动。



订购编号示例

①代号	-	②内径
LMFPWB	-	d10

①代号	②内径		球列数	主要尺寸											径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)											
	dr	公差		外径			长度		I	T	A	K	W	F		C	M	动 C(kgf)	静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割 法兰							
				D	D ₁	公差	L	公差																					
LMFPWB LMKPWB LMPWPB	6	0 -0.009	4	28	12	0	19	±0.3	5	5	20	22	18	-	20	M3	0.012	0.206	0.26	24	18	21							
	8			32	15	-0.013	24				24	25	21	-	24					0.265	0.38	37	37	33					
	10			40	19	0	29				29	30	25	-	29					0.372	0.55	72	72	64					
	12			42	21	-0.016	30				32	32	27	-	32					0.412	0.60	76	76	68					
	16			48	28	0	37				38	37	34	22	31					0.78	1.18	120	104	112					
	20	0 -0.01	5	54	32	0	42		8	8	43	42	38	24	36	M5	0.015	0.882	1.37	180	145	167							
	25			62	40	-0.019	59				51	50	46	32	40					0.980	1.57	340	300	325					
	30			74	45	0	64				60	58	51	35	49					1.57	2.74	470	375	388					



交货期
7 工作日



优惠价
1-9 100%
10~ 现询

B1
直线
滚珠
花键
轴承