



万向球


★ 产品特点：冲压型万向球，较为经济。

■ 压入型



①代号	④材质		
	主体	主球	滚珠
CTSX	SPCC	SUJ2	SUJ2
	SPCC	SUJ2	SUJ2



视角标准：第一视角




①代号

-

②主球直径d

CTSX

-

d12

型号		D	H	T	载重KG	自重g
①代号	②d					
CTSX	12	20	17.5	2	5~8	20
	15.8	25.8	24	4	8~15	35

▲ 推荐安装孔公差CTSX-d12:φ20.5-φ20.6; CTSX-d15.8:φ26-φ26.1.


★ 产品特点：所有方向均可使用，安装自由。

■ 螺纹安装型





①代号	④材质				
	主球	外壳	本体	⑤表面处理	副球
BLSS	SUS440C	S45C	S45C	镀镍	SUS440C

BLSS-d9.525
BLSS-d15.875



BLSS-d19.05
BLSS-d25.4





视角标准：第一视角




①代号

-

②主球直径d

BLSS

-

d25.4

型号		D	D ₁	B	h ₁	h ₂	F ₁	M	载重N(kgf)
①代号	②d								
BLSS	9.525	15	13	3.5	15	12	2.5	M6	147
	15.875	24	21	4.5	20.5		4		343
	19.05	30	27	6	26	20	5	M8	588
	25.4	42	36	8	36		6.5	M10	1470

▲ BLSS在水平和上下方向都可以使用。