

无油线性滑板

铜合金自由指定型




大批量
订购
bulk order

■铜合金自由指定型



1 代号	类型	M 材质
OFSPZ	自由指定型	高力黄铜 + 固体润滑剂

产品特点: 为自润滑型产品, 可减少涂抹的润滑脂量。




订购编号示例

1 代号 - **2** 公称尺寸 - **3** A(长) - **4** B(宽) - **5** T(厚度) - **6** 螺孔形式规格
OFSPZ - 3H - A160 - B60 - T10 - P6

1 代号	2 公称尺寸	3 最小单位: mm		5 T(厚度)	6 螺孔形式规格		X	Y
		长: A	宽: B		T=5	T=10		
OFSPZ	2H	50~60	28~80	5 10	P5	P6 Z6	30	-
		61~80					40	
		81~100					60	
		101~120					80	
		121~150					100	
	3H	151~180	50~100	5 10	P5	P6 Z6	65x2	30(B≤80) 60(B≥81)
		181~200					80x2	
	2HA 2HB	50~60	50~100	5 10	P5	P6 Z6	30	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)
		61~80					40	
		81~100					60	
		101~120					80	
	4H	121~150	50~100	5 10	P5	P6 Z6	60	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)
101~120		80						
80~100		100						
6H	151~180	100~150	5 10	P5	P6 Z6	65x2	30(B≤80) 60(B≤100) 80(B≤120) 100(B≥121)	
	180~200					80x2		

螺孔形式规格	M×L		
	P5	P6/Z6	Z8
T=5	M5×16	M6×16	-
T=10	-	M6×20	M8×20



B2 无油衬套



交货期
5 工作日



1-9 100%
10~ 现询