



KMA pendelnd | Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen | **Standard**
KMA starr | Ideal für hängende und stehende Anwendungen

Breiten-Index	Standard	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz	Bi	Breiten-Index	Standard	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz	Bi
		KMA pendelnd	KMA starr	[mm]			KMA pendelnd	KMA starr	[mm]
050	▶ E4. R4.	380.050.12.C	E4. R4. 381.050.12.C	50	225	▶ E4.**	380.225.12.C	E4.** 381.225.12.C	225
062	▶ E4. -	380.062.12.C	E4. - 381.062.12.C	62,5	237	▶ E4.**	380.237.12.C	E4.** 381.237.12.C	237,5
075	▶ E4. R4.	380.075.12.C	E4. R4.** 381.075.12.C	75	250	▶ E4. R4.	380.250.12.C	E4.**R4.** 381.250.12.C	250
087	▶ E4. -	380.087.12.C	E4. - 381.087.12.C	87,5	262	▶ E4.**	380.262.12.C	E4.** 381.262.12.C	262,5
100	▶ E4. R4.	380.100.12.C	E4. R4. 381.100.12.C	100	275	▶ E4.**	380.275.12.C	E4.** 381.275.12.C	275
105	▶ E4. -	380.105.12.C	E4. - 381.105.12.C	105	287	▶ E4.**	380.287.12.C	E4.** 381.287.12.C	287,5
112	▶ E4. -	380.112.12.C	E4.** 381.112.12.C	112,5	300	▶ E4.**R4.**	380.300.12.C	E4.**R4.** 381.300.12.C	300
125	▶ E4. R4.	380.125.12.C	E4. R4.** 381.125.12.C	125	312	▶ E4.**	380.312.12.C	E4.** 381.312.12.C	312,5
137	▶ E4. -	380.137.12.C	E4.** 381.137.12.C	137,5	325	▶ E4.**	380.325.12.C	E4.** 381.325.12.C	325
150	▶ E4. R4.**	380.150.12.C	E4. R4.** 381.150.12.C	150	337	▶ E4.**	380.337.12.C	E4.** 381.337.12.C	337,5
162	▶ E4. -	380.162.12.C	E4.** 381.162.12.C	162,5	350	▶ E4.**	380.350.12.C	E4.** 381.350.12.C	350
175	▶ E4. R4.**	380.175.12.C	E4. R4.** 381.175.12.C	175	362	▶ E4.**	380.362.12.C	E4.** 381.362.12.C	362,5
187	▶ E4.**	380.187.12.C	E4.** 381.187.12.C	187,5	375	▶ E4.**	380.375.12.C	E4.** 381.375.12.C	375
200	▶ E4. R4.**	380.200.12.C	E4.**R4.** 381.200.12.C	200	387	▶ E4.**	380.387.12.C	E4.** 381.387.12.C	387,5
212	▶ E4.**	380.212.12.C	E4.** 381.212.12.C	212,5	400	▶ E4.**	380.400.12.C	E4.** 381.400.12.C	400

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

**Breite auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Hinweis ✪: Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-, als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index **1** (für ungerade) oder **2** (für gerade) angeben! Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen.

E4.380.100.2.12.C A Bestellbeispiel

- A... bei vormontierten Varianten angeben
- C-Profil Option
- Komplettsatz
- Gerade Gliederanzahl
- Breiten-Index
- Serie

Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkämme, Nuggets und aufsteckbare Clips ab Lager lieferbar. Komplettes chainfix-Programm mit Bestellmöglichkeiten ▶ ab Seite 656