

VX25 Blue e+ Integrationslösung



Zubehör für Klimatisierung HB 35, Seite 454 **Software RiDiag** HB 35, Seite 474 **Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+** Seite 5

Vorteile:

- Perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät
- Kühlgerät lässt sich einfach zu Wartungszwecken nach vorne herausziehen
- Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die Verkabelung für den Anschluss sind anschlussfertig installiert
- Kühlgerät bietet alle Vorteile der Blue e+ Technologie

Temperaturregelung:

- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35°C)

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54 inkl. Faltenfilter

Lieferumfang:

- Basisschrank VX25, Tür, Dach, Rückwand, Seitenwände, Bodenbleche, Montageplatte
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Integrierter Türpositionsschalter
- Integriertes Blue e+ Kühlgerät 1,5 kW
- Elektrischer Kondensatverdunster
- Faltenfilter

Approbationen:

- UL
- cUL
- TÜV Geprüfte Leistung
- TÜV Geprüfte Sicherheit

Best.-Nr.	VE	3185.030	Seite
Material	Stahlblech	■	
Farbe	RAL 7035	■	
Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW		1,5	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW		1,5 / 1,5	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	
Breite mm		800	
Höhe mm		2200	
Tiefe mm		600	
Montageplattenbreite mm		699	
Montageplattenhöhe mm		1696	
Betriebstemperaturbereich		-20°C...+55°C	
Einstellbereich		+20°C...+50°C	
Lagertemperaturbereich		-40°C...+70°C	
Kältemittel		R134a	
Zubehör			
IoT Interface	1 St.	3124.300	6
Temperaturfühler	1 St.	3124.400	HB 35, 470
RiDiag	1 St.	3159.300	HB 35, 474
Displayrahmen	1 St.	3355.700	6
Faltenfilter	1 St.	3285.700	
Systemleuchte LED		s. Seite	HB 35, 750