


Bestellbeispiel


400. 13. 250. 0



Serie 400 - Vollstegige E-Kette®




- Vollstegig
- Beim Einsatz steifer Hydraulikschläuche
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen




Bestellbeispiel


410. 13. 250. 0



Serie 410 - Halbsteigige E-Kette®



- Halbsteigig = Standard
- Für fast alle Einsatzfälle
- Beidseitig zu öffnen
- Montagefreundlich
- Stabil
- Preiswert



Bestellbeispiel

880. 25. 250. 0



Serie R880 - Geschlossenes E-Rohr




- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



**Superleise!**  
**Durch spezielle Geräuschkämpfer**


Serie 401 - Bestellbeispiel 401.22.250.0  
Weitere Informationen unter:  
[www.igus.de](http://www.igus.de) oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800



Art. Nr.	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	400 [kg/m]	410 [kg/m]	R880 [kg/m]
400/410.05.....	50	84	≈ 3,44	≈ 3,12	-
400/410.06.....	65	99	≈ 3,50	≈ 3,20	-
400/410/880.07... <input type="checkbox"/> .0*	75	109	≈ 3,53	≈ 3,44	≈ 3,98
400/410.08.....	87	121	≈ 3,56	≈ 3,48	-
400/410/880.10... <input type="checkbox"/> .0	100	134	≈ 3,71	≈ 3,53	≈ 4,27
400/410.11.....	112	147	≈ 3,84	≈ 3,60	-
400/410/880.12... <input type="checkbox"/> .0	125	159	≈ 3,91	≈ 3,63	≈ 4,63
400/410.13.....	137	172	≈ 4,04	≈ 3,70	-
400/410/880.15... <input type="checkbox"/> .0	150	184	≈ 4,10	≈ 3,73	≈ 5,06
400/410.16.....	162	197	≈ 4,21	≈ 3,78	-
400/410/880.17... <input type="checkbox"/> .0	175	209	≈ 4,32	≈ 3,84	≈ 5,37
400/410.18.....	187	222	≈ 4,43	≈ 3,89	-
400/410/880.20... <input type="checkbox"/> .0	200	234	≈ 4,46	≈ 3,91	≈ 5,63
400/410.21.....	212	247	≈ 4,57	≈ 3,96	-
400/410.22.....	225	259	≈ 4,63	≈ 3,99	-
400/410.23.....	237	272	≈ 4,76	≈ 4,06	-
400/410/880.25... <input type="checkbox"/> .0	250	284	≈ 4,85	≈ 4,10	≈ 6,36
400/410.26.....	262	297	≈ 4,94	≈ 4,15	-
400/410/880.27... <input type="checkbox"/> .0	275	309	≈ 5,05	≈ 4,20	≈ 6,72
400/410.28.....	287	322	≈ 5,07	≈ 4,21	-
400/410/880.30... <input type="checkbox"/> .0	300	334	≈ 5,29	≈ 4,32	≈ 7,02
400/410.31.....	312	347	≈ 5,29	≈ 4,32	-
400/410.32.....	325	359	≈ 5,38	≈ 4,37	-
400/410.33.....	337	372	≈ 5,56	≈ 4,46	-
400/410/880.35... <input type="checkbox"/> .0	350	384	≈ 5,71	≈ 4,53	≈ 7,72
400/410.36.....	362	397	≈ 5,71	≈ 4,53	-
400/410.37.....	375	409	≈ 5,73	≈ 4,54	-
400/410.38.....	387	422	≈ 5,82	≈ 4,59	-
400/410/880.40... <input type="checkbox"/> .0	400	434	≈ 6,02	≈ 4,69	≈ 8,72
400/410.41.....	412	447	≈ 6,17	≈ 4,76	-
400/410.42.....	425	459	≈ 6,33	≈ 4,84	-
400/410.43.....	437	472	≈ 6,39	≈ 4,87	-
400/410.45.....	450	484	≈ 6,46	≈ 4,91	-
400/410/880.46... <input type="checkbox"/> .0	462	497	≈ 6,48	≈ 4,92	≈ 9,19
400/410.47.....	475	509	≈ 6,61	≈ 4,98	-
400/410.48.....	487	522	≈ 6,65	≈ 5,01	-
400/410.50.....	500	534	≈ 6,74	≈ 5,05	-
400/410.51.....	512	547	≈ 6,77	≈ 5,06	-
400/410.52.....	525	559	≈ 6,81	≈ 5,08	-
400/410.53.....	537	572	≈ 6,96	≈ 5,16	-
400/410.55.....	550	584	≈ 7,45	≈ 5,40	-
400/410.60.....	600	634	≈ 7,65	≈ 5,50	-

**lieferbare Biegeradien**  
*R* [mm] 135\*\* 150 175 200 240 250 300 350 400 500

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 400.30.300.0  
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung: 91 mm/Glied - Glieder/m = 11



## Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.  
**Bestellbeispiele:**  
 Komplettes E-Rohr aus HT\*: **880.40.150.0.HT**  
 Nur Deckel aus HT: **880.40.HTE.150.0**  
\*für lange Verfahrwege nach Rücksprache  
 Weitere Informationen:  
[www.igus.de/de/HT](http://www.igus.de/de/HT)  
**Lieferzeit 10 Werktagen**

System E4/00  
 Innenhöhe: 56 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



\* Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar  
 \*\* Nicht für R880 lieferbar

**i** Erweiterungsbügel für dicke Schläuche ► Seite 7.290

