

Hygienic Design Produktions-Datenschrank



Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Gehäuse: 1,5 mm, Tür: 2,0 mm
- Verschlusseinsätze: Edelstahl
- Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600

Oberfläche:

- Strichschliff Korn 400, $R_A < 0,8 \mu\text{m}$
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)

Schutzart IP

nach DIN 40 050-9:


- Schrank oben: IP 59K
- Schrank unten: IP 69K

Lieferumfang Oberteil:



- Dach nach vorn um 30° geneigt
- Tür mit eingelassener Sichtscheibe aus Polycarbonat für Bildschirm, dahinter eingeschraubte Montageplatine mit Bohrungen für VESA-Anschluss 75 und 100
- Sichtscheibe $535 \times 325 \text{ mm}$
- Montageplatine höhenverstellbar für Bildschirme bis $24''$

Lieferumfang Unterteil:

- Dach nach vorn um 3° geneigt für Ablage oder Einbau von Tastatur
- Geräteboden lackiert, ausziehbar und höhenverstellbar durch seitliche Montageschienen



Produktions-Datenschrank HD, modular



	VE	Oberteil	Unterteil
Breite (B) mm		810	810
Höhe (vorne) (H1) mm		692	863
Höhe (hinten) (H2) mm		848	888
Tiefe (T) mm		266	496
Best.-Nr.	1 St.	4000.062	4000.064
Zubehör			
Knebelgriffe mit/ohne Schließzylinder			auf Anfrage
Nivellierfüße HD			siehe Handbuch 34, Seite 172
Verbindungselemente HD			siehe Seite 14
Weiteres Zubehör			siehe Seite 14

Weitere wählbare Modifikationen:

- Schrank oben: ohne Sichtscheibe, anstatt Montageplatine mit Montageplatte
- Schrank oben: anstatt Sichtscheibe mit Ausbruch für Touch-Panel
- Schrank unten: ohne seitliche Schienen, ohne Geräteboden, mit Montageplatte
- Beide Schränke mit Bohrungen für Verbindungselemente